

**Medžiaginė lipni juosta stabilizuot., Plotis x ilgis (mmx m): 50X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

**tesa® 53799** pasižymi puikiu sukibimu ir lipnumu ant grubių paviršių. Lengvai pašalinama ranka, atspari vandeniui, oro sąlygoms, tvirta ir glotni. Dėl to ji puikiai tinka atliekant įvairius remonto ar statybos darbus, taip pat pakuojant, rišant, klijuojant ir kt.

**Pastaba:**

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

**Techninis aprašymas**

Storis	0,31 mm
Spalva	alyvuogių žalumo
Ilgis	50 m
Gamintojo pavadinimas	53799
Plotis	50 mm
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Klijai	natūralus kaučiukas

Tamprumas	11 %
Pagrindo medžiaga	Audinis
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
atsparus temperatūrai iki	110 °C
Stipris tempiant	7,7 N/mm
Yra pamušalas	ne
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Ypatybė	atsparus dilimui
Audinio tankumas	80 audinio tankumas
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Paskirtis	Sujungimas
Paskirtis	Įpakavimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Uždengimas
Paskirtis	Klijavimas
Sukibimas su plienu	0,47 N/mm
Produkto rūšis	Lipni juosta