



## Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 100 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	310500 100
GTIN	4019208027456
Produktų klasė	36R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

#### Standartas:

**DIN 702-4.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

**Pastaba:**

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Krumpliastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röh m tekinimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 20 mm

Aukštis be kumštelių H<sub>1</sub>: 50 mm

Aukštis su kumšteliais H<sub>2</sub>: 68 mm

Centravimo Ø B: 70 mm

Centravimo gylis C: 3 mm

Rakto kvadratas K: 8 mm

## Techninis aprašymas

Svoris	2,9 kg
Rakto kvadratas K	8 mm
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	50 mm
Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	68 mm
Pralaidumas E	20 mm
maksimalus sūkių skaičius	6300 min <sup>-1</sup>
Centravimo gylis C	3 mm
Išorinis Ø A	100 mm
Centravimo Ø B	70 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röh m tekinimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvus su plokščia spirale

## Priedai

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 100 mm

314000 100

314600 100

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 100 mm

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 100 mm

314620 100

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 100

315200 100

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 100 mm

314400 100

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 100

315000 100