

Garant

Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310600 160
GTIN	4045197152084
Produktų klasė	31R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Reversiniai tekimo kumšteliai **su elipsės formos dantimis.**

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai Nr. 314000–315200. **Apsauginis įdėklas nuo drožlių** Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumpļiastiebinis trijų kumštelių tekimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø A	160 mm
Centravimo Ø B	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	65 mm
Centravimo gylis C	4 mm
Pralaidumas E	42 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	91 mm
Svoris	8,8 kg
Rakto kvadratas K	10 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/310600-160>