

**Garant****Weldon įspraustinė, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	304270 16
GTIN	4045197288431
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.**Paskirtis:**

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------