



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 200 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310500 200
GTIN	4019208025698
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Krumpliastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 55 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 73,5 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 106 mm

Centravimo \varnothing B: 160 mm

Centravimo gylis C: 4 mm

Rakto kvadratas K: 11 mm

Techninis aprašymas

Svoris	14,6 kg
Pralaidumas E	55 mm
Centravimo \varnothing B	160 mm
Centravimo gylis C	4 mm
Aukštis su kumšteliais H_2	106 mm
Išorinis \varnothing A	200 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Rakto kvadratas K	11 mm
Aukštis be kumštelių H_1	73,5 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams
200

315000 200

314020 200

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 200 mm

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200

315200 200

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314600 200

Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm

314420 200

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm

314620 200

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm

314000 200

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314400 200