

**Garant****HT patronas, BT 40, trumpas, UžveržimoØ D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303450 12
GTIN	4045197586995
Produktų klasė	31H

**Aprašymas****Modelis:**

- Optimizuota konstrukcija užtikrina bendrą standumą.
- Ašinis įrankio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.

**Privalumai:**

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque), saugus darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.
- Atsparumas temperatūrai iki 120 °C.

**Paskirtis:**

Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su šešiabriauniu T formos raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

**Pastaba:**

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	58 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302140; 302135

Naudingasis ilgis $L_1$	31 mm
Išorinis $\varnothing D$	42 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
	308765 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40