



## HD patronas vidutinis, plonas, forma ADB, BT 40, Užveržimo $\varnothing$ D1: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

303455 8

GTIN

Produktų klasė

33W

### Aprašymas

#### Modelis:

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Galima reguliuoti ašinį ilgį (10 mm).
- Perėjimo įvorių naudojimas suteikia lankstumą.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

#### Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, frezavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo

90 mm

 $\varnothing D_2$ 

28 mm

Užspaudimo  $\varnothing D_1$ 

8 mm

 $L_2$ 

30 mm

Sriegis M

M6

Išorinis  $\varnothing D$ 

49,5 mm

Laikiklis

BT 40

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40