



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 250 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310500 250
GTIN	4019208026053
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhmtekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 76 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 82 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 122 mm

Centravimo \varnothing B: 200 mm

Centravimo gylis C: 5 mm

Rakto kvadratas K: 12 mm

Techninis aprašymas

Rakto kvadratas K	12 mm
Aukštis su kumšteliais H_2	122 mm
Pralaidumas E	76 mm
Svoris	25,7 kg
Centravimo gylis C	5 mm
Aukštis be kumštelių H_1	82 mm
Išorinis \varnothing A	250 mm
Centravimo \varnothing B	200 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhmtekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm

314400 250

315200 250

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250

315000 250

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm

314000 250

Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm

314420 250

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm

314620 250

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm

314600 250

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 250 mm

314020 250