



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310650 200/6
GTIN	4019208036748
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais**.

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Pleištinis krumpliastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhм tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 55 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 74,5 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 107 mm

Atraminių varžtų skaičius: 6

Atraminių varžtų dydis: 5/8-18

Rakto kvadratas K: 11 mm

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing A	200 mm
Aukštis be kumštelių H_1	74,5 mm
Pralaidumas E	55 mm
Atraminių varžtų skaičius	6
Aukštis su kumšteliais H_2	107 mm
Rakto kvadratas K	11 mm
Kūgio dydis	6
Svoris	15,5 kg
Atraminių varžtų dydis	5/8-18
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhм tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200

315200 200

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 200 mm

314020 200

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200	315000 200
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm	314620 200
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm	314600 200
Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm	314420 200
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm	314000 200
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm	314400 200