

Garant**Weldon įspraustinė, HSK-F 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304306 25
GTIN	4045197587619
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	25
Išorinis Ø D	65 mm
Laikiklis	HSK-F 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 25	309880 25
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 25	309890 25
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm	309900 25