

**Garant****HT patronas su aušinimo kanalais, BT 40, trumpas, UžveržimoØ D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303451 12
GTIN	4045197644794
Produktų klasė	31H

**Aprašymas****Modelis:**

- Optimizuota konstrukcija užtikrina bendrą standumą.
- Ašinis įrankio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.

**Privalumai:**

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque), saugus darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.
- Atsparumas temperatūrai iki 120 °C.

**Paskirtis:**

Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su šešiabriauniu T formos raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

**Pastaba:**

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	58 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	31 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302140; 302135
Išorinis $\varnothing D$	42 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Aušinimo kanalo anga	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40