

HOLEX**ER cangė, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 23mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	309040 23
GTIN	4045197151858
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:**Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	23 mm
Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	472 E
Išorinis Ø D	41 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

