

**HOLEX****ER cangė, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 24mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	309040 24
GTIN	4045197151865
Produktų klasė	32Z

## Aprašymas

**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

**Pastaba:****Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).**

## Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	24 mm
Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	472 E
Išorinis Ø D	41 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

