

Garant**Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304305 8
GTIN	4045197288899
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------