


HOLEX**ER cangė, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309040 26
GTIN	4045197151889
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifautos. poliruotos.

Pastaba:**Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).****Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	26 mm
Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	472 E
Išorinis Ø D	41 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

