



HD patronas vidutinis, plonas, forma ADB, BT 40, Užveržimo Ø D1: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

303455 25

GTIN

Produktų klasė

33W

Aprašymas

Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Galima reguliuoti ašinį ilgį (10 mm).
- Perėjimo įvorių naudojimas suteikia lankstumo.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D₁

25 mm

Sriegis M

M16×1

Ø D₂

55 mm

L₂

50 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo

90 mm

Išorinis Ø D

52 mm

Laikiklis

BT 40

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40