

**3M****Medžiaginė lipni juosta su UV filtru, mėlynai pilka, Plotis x ilgis (mmx m):  
48X23****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083615 48X23
GTIN	048011538518
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

**3M™ 8979** dėl tolygios struktūros ir **atsparumo UV spinduliams** yra tinkama nuolatiniam ir laikinam naudojimui **patalpose ar lauke**. Be to, dėl **atsparumo vandeniui** galima naudoti **sandaravimo darbams**.

**Pastaba:**

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	23 m
Gamintojo pavadinimas	8979
Storis	0,31 mm
Plotis	48 mm
Spalva	mėlynai pilka
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %

Yra pamušalas	ne
Klijai	natūralus kaučiukas
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Minimali naudojimo trukmė	18 mėnuo
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
atsparus temperatūrai iki	93 °C
Tamprumas	19 %
Stipris tempiant	6,3 N/mm
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus dilimui
Pagrindo medžiaga	Audinys
Paskirtis	Izoliavimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Uždengimas
Paskirtis	Uždarymas
Paskirtis	Rišimas
Sukibimas su plienu	0,212 N/mm
Produkto pavadinimo požymis	mėlynai pilka
Produkto rūšis	Lipni juosta