

Garant**Weldon įspraustinė, HSK-F 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304306 12
GTIN	4045197584861
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.**Paskirtis:**

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	HSK-F 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------