


3M**PVC įspėjimo ženklinimo juosta, Spalva: YB****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083637 YB
GTIN	2050001712356
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti, puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Lipni juosta tinkama pavojingoms ir medžiagų stovėjimo vietoms žymėti, taip pat kampams ir briaunoms žymėti.

Puikiai tinka naudoti ten, kur apkrovos mažos. **3M™ 766i** yra dryžuota geltonai ir juodai.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	766i
Storis	0,125 mm
Ilgis	33 m
Plotis	50 mm

Spalva	geltonai juoda
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
atsparus temperatūrai iki	29 °C
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	paprasta nuimti
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Tamprumas	180 %
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Klijai	natūralus kaučiukas
Yra pamušalas	ne
Stipris tempiant	2,28 N/mm
Paskirtis	Ženklas
Paskirtis	Žymėjimas
Sukibimas su plienu	0,21 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Produkto rūšis	Lipni juosta