

Garant

Plona įspraustinė, BT 40 A = 160, Užspaudimo ribos: 2-6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302868 2-6
GTIN	4045197821584
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Mažas radialinis mušimas.
- **Spyruokliuojančioji įvorė užveržiama varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!**

Privalumai:

Ypatingai siaura forma leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600– 308806,
AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835,
**GARANT ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309563,
ALBRECHT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309572 – 309573.**

Pjovimo technika: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Išorinis Ø D: 27 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2 - 6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm

Išorinis Ø D	27 mm
Ø D ₁	9 mm
Ø D ₂	13 mm
Laikiklis	BT 40 A = 160
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
	308802 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
