

**HAINBUCH****Rankinis keitimo įrankis, skirtas MANOK, Užspaudimo įvorė SK: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329830 80
GTIN	2050001922540
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Keitimo įrankis, skirtas rankiniu būdu pakeisti užspaudžiamą įvorę.

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

Užspaudžiamąsias canges žr. Nr. 329910–329936.

**Techninis aprašymas**

Laikiklio dydis	80 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įtaisas

**Priedai**

329940 79

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 79 mm	
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 13 mm	329940 13
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 45 mm	329944 45
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 64 mm	329940 64
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 41 mm	329944 41
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 76 mm	329944 76
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 44 mm	329944 44
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 63 mm	329944 63
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 69 mm	329940 69
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 42 mm	329940 42
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 37 mm	329940 37
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 47 mm	329944 47
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 35 mm	329944 35
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 80 mm	329944 80
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 32 mm	329944 32
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 32 mm	329940 32
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 63 mm	329940 63
	329940 12

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 12 mm

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 72 mm

329944 72

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 39 mm

329940 39

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 76 mm

329940 76

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 21 mm

329944 21

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 29 mm

329940 29

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 19 mm

329940 19

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 48 mm

329944 48

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 50 mm

329940 50

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 77 mm

329940 77

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 54 mm

329944 54

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 72 mm

329940 72

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 20 mm

329944 20

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 16 mm

329940 16

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 67 mm

329940 67

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 68 mm

329940 68

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 27 mm

329940 27

329940 66

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 66 mm	
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 43 mm	329940 43
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 46 mm	329944 46
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 6 mm	329940 6
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 31 mm	329944 31
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 11 mm	329940 11
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 75 mm	329940 75
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 57 mm	329944 57
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 60 mm	329944 60
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 25 mm	329944 25
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 52 mm	329944 52
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 59 mm	329940 59
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 59 mm	329944 59
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 48 mm	329940 48
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 15 mm	329944 15
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm	329942 10
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm	329940 10
	329940 30

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 30 mm	
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 61 mm	329940 61
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 61 mm	329944 61
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 18 mm	329940 18
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 11 mm	329944 11
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 55 mm	329940 55
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 34 mm	329944 34
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 24 mm	329944 24
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 45 mm	329940 45
Užspaudimo cangė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 8 mm	329946 8
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 80 mm	329940 80
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 60 mm	329940 60
Užspaudimo cangė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 60 mm	329946 60
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 38 mm	329944 38
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 17 mm	329944 17
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 19 mm	329944 19
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 14 mm	329944 14
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 26 mm	329944 26
	329944 23

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 23 mm	
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 39 mm	329944 39
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 37 mm	329944 37
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 69 mm	329944 69
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 38 mm	329940 38
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm	329942 8
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 41 mm	329940 41
Užspaudimo cangė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 20 mm	329946 20
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 30 mm	329944 30
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 22 mm	329944 22
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 78 mm	329944 78
Užspaudimo cangė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 40 mm	329946 40
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 70 mm	329940 70
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 51 mm	329944 51
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 56 mm	329940 56
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 49 mm	329940 49
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 49 mm	329944 49
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 70 mm	329944 70
	329940 26

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 26 mm

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 77 mm

329944 77

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 20 mm

329940 20

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 24 mm

329940 24

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 33 mm

329944 33

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 31 mm

329940 31

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 27 mm

329944 27

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 66 mm

329944 66

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 71 mm

329940 71

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 44 mm

329940 44

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 47 mm

329940 47

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 68 mm

329944 68

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 13 mm

329944 13

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 16 mm

329944 16

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 65 mm

329940 65

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 62 mm

329940 62

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 73 mm

329940 73

329940 40

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 40 mm

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 42 mm

329944 42

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 34 mm

329940 34

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 74 mm

329944 74

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 28 mm

329944 28

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 36 mm

329940 36

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 79 mm

329944 79

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 40 mm

329944 40

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 46 mm

329940 46

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 36 mm

329944 36

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 17 mm

329940 17

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 33 mm

329940 33

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 5 mm

329940 5

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 28 mm

329940 28

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 53 mm

329944 53

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 50 mm

329944 50

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 25 mm

329940 25

329940 8



Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm	
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 9 mm	329940 9
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 21 mm	329940 21
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 64 mm	329944 64
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 35 mm	329940 35
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 43 mm	329944 43
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 12 mm	329944 12
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 52 mm	329940 52
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 56 mm	329944 56
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 53 mm	329940 53
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 58 mm	329940 58
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 23 mm	329940 23
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 55 mm	329944 55
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 62 mm	329944 62
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 74 mm	329940 74
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 9 mm	329942 9
Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 67 mm	329944 67
	329940 15

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 15 mm

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 65 mm

329944 65

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 58 mm

329944 58

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 71 mm

329944 71

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 7 mm

329940 7

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 75 mm

329944 75

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 22 mm

329940 22

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 57 mm

329940 57

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 14 mm

329940 14

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 73 mm

329944 73

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 78 mm

329940 78

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 29 mm

329944 29

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 54 mm

329940 54

Užspaudimo cangė su skersiniais ir išilginiais grioveliais  
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 18 mm

329944 18

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 51 mm

329940 51