



Akumuliatorinis 18V kampinis šlifuoklis, 125 mm diskams Ø, su baterija, su laipsnišku paleidimu ir pakartotinio paleidimo apsauga, su lagamine



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077140 M18CAG-125
GTIN	4002395263486
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akumuliatorinis kampinis šlifuoklis:

- **Ilgaamžis bešepetėlinis variklis, fiksuojamas suklys, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.**
- **Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.**

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M18CAG125X-502X
Variklio sandara	bešepetėlinis EC variklis
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Svoris	2,5 kg
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
minkštas paleidimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	3,4 m/s ²

Saugos jungiklis	ne
Kickbackstop	ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Greitojo užveržimo veržlė	taip
maksimalus disko Ø	125 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
Apsauga nuo perkrovos	taip
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Serija	FUEL
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/077140-M18CAG-125>