

**Garant****Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibraciją, BT 40 A = 200, Koto Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303050 22
GTIN	4045197821638
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Cilindrinės formos.
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID/ Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.
- Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	48 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	19 mm
Laikiklis	BT 40 A = 200
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40