

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibraciją, BT 50 A = 300, Koto Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303055 16
GTIN	4045197821706
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Cilindrinės formos.
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID/ Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.
- Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kitokių dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Virbo Ø d ₁	16 mm
Laikiklis	BT 50 A = 300
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopina
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50