

**Garant****Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibraciją, BT 50 A = 300, Koto Ø d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303055 32
GTIN	4045197821737
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Cilindrinės formos.
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID/ Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.
- Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Kitokių dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Išorinis Ø D	78 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	24 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	BT 50 A = 300

Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopina
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50