



## ER cangė, ER 40, Nominalus užveržimo $\varnothing$ d: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309040 22
GTIN	4045197151841
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

#### Pastaba:

**Užspaudžiamo  $\varnothing$  ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.:  $\varnothing$  10 – 9 mm, išskyrus  $\varnothing$  1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).**

### Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo $\varnothing$ d	22 mm
Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tipas	472 E
Išorinis $\varnothing$ D	41 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

