

**Ištekinimo žiedas užspaudimo cangėms, Užspaudimo įvorė (SK): 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329835 80
GTIN	2050001922588
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo žiedas, specialaus užspaudimo profilio įvorių gamybai Nr. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Techninis aprašymas

Laikiklio dydis	80 mm
Produkto rūšis	Išsukimo žiedas

Priedai

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 51 mm	329944 51
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 41 mm	329940 41

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 26 mm	329940 26
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 61 mm	329944 61
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 55 mm	329940 55
Užspaudimo įvorė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 40 mm	329946 40
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 38 mm	329944 38
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 15 mm	329944 15
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 13 mm	329940 13
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 27 mm	329944 27
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 72 mm	329940 72
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 21 mm	329944 21
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 60 mm	329940 60
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 47 mm	329944 47
Užspaudimo įvorė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 60 mm	329946 60
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 38 mm	329940 38
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 34 mm	329940 34
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 11 mm	329940 11
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 56 mm	329944 56
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 66 mm	329940 66
	329940 68

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 68 mm

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 37 mm

329944 37

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 80 mm

329944 80

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 39 mm

329940 39

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 50 mm

329944 50

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 63 mm

329944 63

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 73 mm

329944 73

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 17 mm

329944 17

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 63 mm

329940 63

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 25 mm

329944 25

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 22 mm

329940 22

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 71 mm

329944 71

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 48 mm

329944 48

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 79 mm

329944 79

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 31 mm

329944 31

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm

329940 10

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 22 mm

329944 22

329940 28

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 28 mm	
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 57 mm	329940 57
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 26 mm	329944 26
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 75 mm	329944 75
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 36 mm	329940 36
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 58 mm	329940 58
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 13 mm	329944 13
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 44 mm	329944 44
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 37 mm	329940 37
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 7 mm	329940 7
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 65 mm	329944 65
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 23 mm	329940 23
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 21 mm	329940 21
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 14 mm	329944 14
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 65 mm	329940 65
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 52 mm	329940 52
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 66 mm	329944 66
	329944 60

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 60 mm

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 71 mm

329940 71

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 76 mm

329940 76

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 16 mm

329944 16

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 78 mm

329940 78

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 55 mm

329944 55

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 35 mm

329940 35

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 78 mm

329944 78

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 29 mm

329944 29

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 77 mm

329940 77

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 5 mm

329940 5

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 48 mm

329940 48

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 18 mm

329944 18

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 20 mm

329940 20

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 31 mm

329940 31

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 34 mm

329944 34

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 59 mm

329940 59

329940 18

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 18 mm	
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 9 mm	329940 9
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 40 mm	329944 40
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 30 mm	329944 30
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 43 mm	329944 43
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 70 mm	329940 70
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 54 mm	329944 54
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 11 mm	329944 11
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 76 mm	329944 76
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 25 mm	329940 25
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 52 mm	329944 52
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 51 mm	329940 51
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 69 mm	329944 69
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 32 mm	329940 32
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 62 mm	329940 62
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 53 mm	329944 53
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm	329942 10
	329944 39

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 39 mm

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 30 mm

329940 30

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 42 mm

329944 42

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 33 mm

329944 33

Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø
(didėja kas 1 mm) 9 mm

329942 9

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 42 mm

329940 42

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 68 mm

329944 68

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 32 mm

329944 32

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 23 mm

329944 23

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 17 mm

329940 17

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 67 mm

329940 67

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 49 mm

329940 49

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 77 mm

329944 77

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 70 mm

329944 70

Užspaudimo įvorė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 20 mm

329946 20

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 53 mm

329940 53

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm

329940 8

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 40 mm

329940 40

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 50 mm	329940 50
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 64 mm	329940 64
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 35 mm	329944 35
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 44 mm	329940 44
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 56 mm	329940 56
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 69 mm	329940 69
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 36 mm	329944 36
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 57 mm	329944 57
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 12 mm	329944 12
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 47 mm	329940 47
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 19 mm	329944 19
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 59 mm	329944 59
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 24 mm	329944 24
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 72 mm	329944 72
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 75 mm	329940 75
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 29 mm	329940 29
Užspaudimo įvorė minkšta Pradinės kiaurymės Ø 8 mm	329946 8
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 28 mm	329944 28

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 74 mm	329940 74
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 43 mm	329940 43
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 80 mm	329940 80
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 74 mm	329944 74
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 45 mm	329940 45
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 14 mm	329940 14
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm	329942 8
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 45 mm	329944 45
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 46 mm	329944 46
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 79 mm	329940 79
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 46 mm	329940 46
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 15 mm	329940 15
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 41 mm	329944 41
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 20 mm	329944 20
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 12 mm	329940 12
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 19 mm	329940 19
Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 54 mm	329940 54
	329944 67

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 67 mm

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 16
mm

329940 16

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 62 mm

329944 62

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 6
mm

329940 6

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 24
mm

329940 24

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 58 mm

329944 58

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 64 mm

329944 64

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 49 mm

329944 49

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 33
mm

329940 33

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 73
mm

329940 73

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 27
mm

329940 27

Užspaudimo įvorė lygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 61
mm

329940 61