


Garant**Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 250/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	310670 250/6
GTIN	4045197152138
Produktų klasė	31R

Aprašymas**Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais.**

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas – reversiniai kumšteliai **su elipsės formos dantimis.**

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinis krumpliaštiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313120 – 313140.
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 76 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 83 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 124 mm

Atraminių varžtų skaičius: 6

Atraminių varžtų dydis: 5/8-18

Rakto kvadratas K: 12 mm

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing A	250 mm
Kūgio dydis	6
Atraminių varžtų dydis	5/8-18
Svoris	28,5 kg
Aukštis be kumštelių H_1	83 mm
Rakto kvadratas K	12 mm
Atraminių varžtų skaičius	6
maksimalus sūkių skaičius	2700 min ⁻¹
Pralaidumas E	76 mm
Aukštis su kumšteliais H_2	124 mm
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 250 mm

314020 250

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm

314600 250

Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm	314420 250
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm	314400 250
Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	315200 250
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm	314000 250
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm	314620 250
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	315000 250