

HAINBUCH**Užspaudimo įtaisas MANOK, Užspaudimo įvorė (SK): 42****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329810 42
GTIN	2050001922472
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Stacionarus masyvus užspaudimo įtaisas iš ketaus. Didelė užspaudimo jėga, tikslumas ir standumas.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu.

Pastaba:

Tinkamas užspaudimo įvorių žr. Nr. 329910–329946.

Techninis aprašymas

Plotis B	159 mm
Aukštis H	124 mm
Svoris	15 kg
Ilgis L	214 mm
Laikiklio dydis	42

Atkartojimo tikslumas	0,01 mm
Galvos Ø	80 mm
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	184 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	120 mm
Rakto dydis	17 mm
maksimali užspaudimo jėga	80 kN
Užspaudimo ribos	4 - 42 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įtaisas