

**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135855 M20
GTIN	4045197822031
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Forma C** (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto $\varnothing D_s$: 16 mmKoto kvadratas \square : 12 mmKiaurymės \varnothing : 17,5 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio \varnothing	20 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės \varnothing	17,5 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Koto kvadratas \square	12 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	11 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	4 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva

tinka