



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 250/6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310650 250/6
GTIN	4019208036755
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais**.

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Pleištinis krumpliastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 76 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 83 mm

Aukštis su kumšteliais H₂: 124 mm

Atraminių varžtų skaičius: 6

Atraminių varžtų dydis: 5/8-18

Rakto kvadratas K: 12 mm

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	83 mm
Išorinis Ø A	250 mm
Pralaidumas E	76 mm
Rakto kvadratas K	12 mm
Atraminių varžtų dydis	5/8-18
Kūgio dydis	6
Atraminių varžtų skaičius	6
Svoris	30 kg
Aukštis su kumšteliais H ₂	124 mm
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm	314000 250
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm	314620 250

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 250 mm	314020 250
Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm	314420 250
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm	314400 250
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	315000 250
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm	314600 250
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	315200 250