

HAINBUCH**Užspaudimo įtaisas MANOK, Užspaudimo įvorė (SK): 52****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329810 52
GTIN	2050001922489
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Stacionarus masyvus užspaudimo įtaisas iš ketaus. Didelė užspaudimo jėga, tikslumas ir standumas.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu.

Pastaba:

Tinkamas užspaudimo įvorių žr. Nr. 329910–329946.

Techninis aprašymas

Aukštis H	124 mm
Plotis B	159 mm
Svoris	14 kg
Ilgis L	214 mm
Laikiklio dydis	52

Rakto dydis	17 mm
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	184 mm
Atkartojimo tikslumas	0,01 mm
maksimali užspaudimo jėga	90 kN
Kiaurymių apskritimo Ø	120 mm
Galvos Ø	80 mm
Užspaudimo ribos	4 - 52 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įtaisas