

Garant

Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 160/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Produktų klasė	31R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.
1 komplektas – reversiniai kumšteliai **su elipsės formos dantimis.**

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinis krumpliaštiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 42 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 66 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 92 mm

Atraminių varžtų skaičius: 4

Atraminių varžtų dydis: M10

Rakto kvadratas K: 10 mm

Techninis aprašymas

Atraminių varžtų skaičius	4
Aukštis be kumštelių H_1	66 mm
Svoris	9,5 kg
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Aukštis su kumšteliais H_2	92 mm
Išorinis $\varnothing A$	160 mm
Pralaidumas E	42 mm
Rakto kvadratas K	10 mm
Kūgio dydis	5
Atraminių varžtų dydis	M10
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160 mm	314000 160
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315200 160
	314020 160

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 160 mm

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 160 mm

314620 160

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160

315000 160

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 160 mm

314600 160

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm

313033 15

Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm

313036 15