



Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinio tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 80 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	312500 80
GTIN	4019208028293
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Labai žemas spindulinis mušimas.

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinio centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Flanšo ruošinius Nr. 317000 visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai Nr. 314100–315300. Apsauginis įdėklas nuo drožlių Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 19 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 39,5 mm
Aukštis su kumšteliais H₂: 53,5 mm
Centravimo Ø B: 56 mm
Centravimo gylis C: 3 mm
Rakto kvadratas K: 6 mm

Techninis aprašymas

Pralaidumas E	19 mm
Centravimo Ø B	56 mm
Centravimo gylis C	3 mm
maksimalus sūkių skaičius	7000 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	39,5 mm
Rakto kvadratas K	6 mm
Svoris	1,3 kg
Išorinis Ø A	80 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	53,5 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale