

**HAINBUCH****Užspaudimo įtaisas MANOK, Užspaudimo įvorė (SK): 65****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329810 65
GTIN	2050001922496
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Stacionarus masyvus užspaudimo įtaisas iš ketaus. Didelė užspaudimo jėga, tikslumas ir standumas.

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Tiekimo sudėtis:**

Su užveržimo raktu.

**Pastaba:**

Tinkamas užspaudimo įvorių žr. Nr. 329910–329946.

**Techninis aprašymas**

Ilgis L	214 mm
Svoris	13 kg
Aukštis H	124 mm
Plotis B	159 mm
Laikiklio dydis	65

Galvos Ø	99,5 mm
Atkartojimo tikslumas	0,01 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	120 mm
Rakto dydis	17 mm
maksimali užspaudimo jėga	105 kN
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	184 mm
Užspaudimo ribos	4 - 65 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įtaisas