

**HAINBUCH****Užspaudimo įtaisas MANOK, Užspaudimo įvorė (SK): 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329810 80
GTIN	2050001922502
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Stacionarus masyvus užspaudimo įtaisas iš ketaus. Didelė užspaudimo jėga, tikslumas ir standumas.

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Tiekimo sudėtis:**

Su užveržimo raktu.

**Pastaba:**

Tinkamas užspaudimo įvorių žr. Nr. 329910–329946.

**Techninis aprašymas**

Ilgis L	264 mm
Aukštis H	140 mm
Plotis B	210 mm
Svoris	23 kg
Laikiklio dydis	80

Atkartojimo tikslumas	0,01 mm
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	236 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	165 mm
maksimali užspaudimo jėga	115 kN
Rakto dydis	17 mm
Galvos Ø	115 mm
Užspaudimo ribos	5 - 80 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įtaisas