



## Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 160/4 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	310700 160/4
GTIN	4019208026213
Produktų klasė	36R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

**Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.**  
Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

**Pastaba:**

Krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 42 mm

Aukštis be kumštelių  $H_1$ : 66 mm

Aukštis su kumšteliais  $H_2$ : 92 mm

Atraminių varžtų skaičius: 3

Atraminių varžtų dydis: M10

Rakto kvadratas K: 10 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis be kumštelių $H_1$	66 mm
Pralaidumas E	42 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
Kūgio dydis	4
Svoris	8,5 kg
maksimalus sūkių skaičius	4600 min <sup>-1</sup>
Rakto kvadratas K	10 mm
Atraminių varžtų skaičius	3
Aukštis su kumšteliais $H_2$	92 mm
Išorinis $\varnothing$ A	160 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

**Priedai**

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315000 160
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 160 mm	314620 160

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 160 mm	314600 160
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160 mm	314000 160
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315200 160
Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 160 mm	314020 160