



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 160/5 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310700 160/5
GTIN	4019208026237
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Krumpliastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 42 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 66 mm

Aukštis su kumšteliais H₂: 92 mm

Atraminių varžtų skaičius: 4

Atraminių varžtų dydis: M10

Rakto kvadratas K: 10 mm

Techninis aprašymas

Atraminių varžtų skaičius	4
Rakto kvadratas K	10 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
IšorinisØ A	160 mm
maksimalus sūkių skaičius	4600 min ⁻¹
Aukštis su kumšteliais H ₂	92 mm
Svoris	8,5 kg
Kūgio dydis	5
Pralaidumas E	42 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	66 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160

315200 160

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160 mm

314000 160

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315000 160
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 160 mm	314620 160
Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 160 mm	314020 160
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 160 mm	314600 160