



Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas, plieninis, kūginis tvirtinimas, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 250/6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	312700 250/6
GTIN	4019208026442
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdinamas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Labai žemas radialinis mušimas.

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314100 – 315300. Apsaugą nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 76 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 83 mm

Aukštis su kumšteliais H₂: 124 mm
 Atraminių varžtų skaičius: 4
 Atraminių varžtų dydis: M12
 Centravimo kūgio Ø B: 106,39 mm

Techninis aprašymas

Centravimo kūgio Ø B	106,39 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	83 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Pralaidumas E	76 mm
Išorinis Ø A	250 mm
Atraminių varžtų dydis	M12
Kūgio dydis	6
Svoris	30 kg
Aukštis su kumšteliais H ₂	124 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Rakto kvadratas K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Pagr. kumštelių rinkinys, 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	315100 250
Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm	314100 250
Bazinių kumštelių komplektas, 4 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 250 mm	314030 250

Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm

314700 250

Keičiamų kumštelių komplektas, 4 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm

314430 250

Vientisų kumštelių komplektas, 4 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm

314630 250