

**Garant****Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 120, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304328 10
GTIN	4045197468192
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

**Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Išorinis Ø D	35 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm

309900 10