



## Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 100 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	312000 100
GTIN	4019208027838
Produktų klasė	36R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Labai žemas spindulinis mušimas.

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Flanšo ruošinius Nr. 317000 visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

#### Standartas:

**DIN 702-4.**

#### Apdirbama medžiaga:

Ketinis

#### Tiekimo sudėtis:

- 1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
- 1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
- 1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** Nr. 314100–315300. Apsauginis įdėklas nuo drožlių Nr. 312800.

#### Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 20 mm

Aukštis be kumštelių H<sub>1</sub>: 50 mm

Aukštis su kumšteliais H<sub>2</sub>: 68 mm  
 Centravimo Ø B: 70 mm  
 Centravimo gylis C: 3 mm  
 Rakto kvadratas K: 8 mm

## Techninis aprašymas

Svoris	2,9 kg
Rakto kvadratas K	8 mm
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	4500 min <sup>-1</sup>
Centravimo Ø B	70 mm
Pralaidumas E	20 mm
Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	68 mm
Išorinis Ø A	100 mm
Centravimo gylis C	3 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Ketus
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

## Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 100 mm	314700 100
Keičiamų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 100 mm	314500 100
Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 100 mm	314100 100
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 100	315000 100