



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/5 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310700 200/5
GTIN	4019208025575
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvai su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 55 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 74,5 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 107 mm

Atraminių varžtų skaičius: 4

Atraminių varžtų dydis: M10

Rakto kvadratas K: 11 mm

Techninis aprašymas

Atraminių varžtų skaičius	4
Kūgio dydis	5
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Svoris	15,5 kg
Pralaidumas E	55 mm
Aukštis su kumšteliais H_2	107 mm
Išorinis \varnothing A	200 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
Aukštis be kumštelių H_1	74,5 mm
Rakto kvadratas K	11 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekinimo griebtuvai su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvai su plokščia spirale

Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314600 200

Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm

314420 200

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm	314000 200
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm	314400 200
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200	315200 200
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200	315000 200
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm	314620 200