

**Garant****Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	310670 200/6
GTIN	4045197152121
Produktų klasė	31R

**Aprašymas****Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

**Paskirtis:**

**Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.**

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais.**

**Standartas:**

**DIN 702-2.**

**Tiekimo sudėtis:**

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas – reversiniai kumšteliai **su elipsės formos dantimis.**

**Priedai pasirinktinai:**

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

**Pastaba:**

Pleištinius krumpliaštiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.  
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 55 mm

Aukštis be kumštelių  $H_1$ : 74,5 mm

Aukštis su kumšteliais  $H_2$ : 107 mm

Atraminių varžtų skaičius: 6

Atraminių varžtų dydis: 5/8-18

Rakto kvadratas K: 11 mm

## Techninis aprašymas

Pralaidumas E	55 mm
Kūgio dydis	6
Išorinis $\varnothing$ A	200 mm
Atraminių varžtų skaičius	6
Svoris	16,7 kg
Atraminių varžtų dydis	5/8-18
maksimalus sūkių skaičius	3400 min <sup>-1</sup>
Rakto kvadratas K	11 mm
Aukštis su kumšteliais $H_2$	107 mm
Aukštis be kumštelių $H_1$	74,5 mm
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

## Priedai

Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm	314620 200
	315000 200

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm

313033 15

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 200 mm

314020 200

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm

314000 200

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314600 200

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200

315200 200

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314400 200

Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm

314420 200