



## Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	310700 200/6
GTIN	4019208025599
Produktų klasė	36R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

**Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.**  
Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

**Pastaba:**

Krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 55 mm

Aukštis be kumštelių  $H_1$ : 74,5 mm

Aukštis su kumšteliais  $H_2$ : 107 mm

Atraminių varžtų skaičius: 4

Atraminių varžtų dydis: M12

Rakto kvadratas K: 11 mm

**Techninis aprašymas**

Atraminių varžtų dydis	M12
Kūgio dydis	6
Rakto kvadratas K	11 mm
Pralaidumas E	55 mm
Aukštis su kumšteliais $H_2$	107 mm
Aukštis be kumštelių $H_1$	74,5 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Svoris	15,5 kg
Išorinis $\varnothing$ A	200 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

**Priedai**

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314600 200

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm

314620 200

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm	314400 200
Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 200 mm	314420 200
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200	315200 200
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200	315000 200
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm	314000 200