



Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas, plieninis, kūginis tvirtinimas, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 125/4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	312700 125/4
GTIN	4019208033778
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Labai žemas radialinis mušimas.

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Tiekimo sudėtis:

- 1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
- 1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
- 1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314100 – 315300. Apsaugą nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 32 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 69 mm

Aukštis su kumšteliais H₂: 93 mm
 Atraminių varžtų skaičius: 3
 Atraminių varžtų dydis: M10
 Centravimo kūgio Ø B: 63,525 mm

Techninis aprašymas

Kūgio dydis	4
Išorinis Ø A	125 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
Aukštis su kumšteliais H ₂	93 mm
Rakto kvadratas K	9 mm
Atraminių varžtų skaičius	3
Svoris	5,5 kg
Pralaidumas E	32 mm
maksimalus sūkių skaičius	5500 min ⁻¹
Centravimo kūgio Ø B	63,525 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	69 mm
Norma	DIN 702-3
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 125 mm

314700 125