

**Garant**
**Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 120, Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304328 16
GTIN	4045197468222
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

**Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------