



## Kampinis šlifuoכלis Classic, Tipas: 72210500



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077151 72210500
GTIN	4014586851242
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- **FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Automatinis paleidimo blokavimas po elektros dingimo.**
- **Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.**
- **Labai patvari, elektrinė stabdymo sistema EBS sustabdo prietaisą per mažiau nei 3 sekundes.**
- **FEIN greitojo užveržimo sistema QuickIN greitam, paprastam ir patikimam diskų keitimui be įrankių.**

#### Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

#### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSB 20-180

Naudojama galia: 2000 W

maksimalus sūkių skaičius: 8 500 min<sup>-1</sup>

maksimalus disko  $\varnothing$ : 180 mm

maksimalus pjovimo gylis: 48 mm

Svoris: 4,8 kg

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	2000 W
-----------------	--------

Ypatybė	QuickIN
Gamintojo pavadinimas	WSB 20-180
maksimalus sūkių skaičius	8 500 min <sup>-1</sup>
maksimalus disko Ø	180 mm
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s <sup>2</sup>
Svoris	4,8 kg
maksimalus pjovimo gylis	48 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis