

Garant**Weldon įspraustinė, HSK-A 63 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 6mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	304335 6
GTIN	4045197289063
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.**Paskirtis:**

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------