



## Kampinis šlifuoκlis, Tipas: AGS15-125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Produktų klasė	03M

### Aprašymas

#### Modelis:

**Milwaukee** kampinis šlifuoκlis su tolygiu paleidimu, **pakartotinio paleidimo blokatoriumi** ir apsauga nuo perkrovos. 1500 W specialus šlifuoκlis su sumažintu sūkių skaičiumi **abrazyviniams šlifavimo diskams** su elektroniniu greičio reguliatoriumi. Su prispaudiklių komplektu.

#### Tiekimo sudėtis:

Papildoma rankena, apsauginis gaubtas, el. tinklo laidas 4 m.

### Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	125 mm
Gamintojo pavadinimas	AGS15-125CProTector
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Svoris	2,4 kg
maksimali vibracija pagal EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Naudojama galia	1500 W
minkštas paleidimas	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	7600 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoκlis

---

**Priedai**

Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT

073930 NUT

Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC

073930 FIXTEC