

Garant
Weldon Kombi įspraustinė, plona, HSK-A 63 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 18mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304715 18 |
| GTIN | 4045197289605 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas
Modelis:

- Su šarnyriniu užveržimo varžtu, skirtu Weldon ir Whistle Notch (užveržimo plokštumos nuolydis 2°).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu (DIN1835 forma B+E ir DIN 6535 HB+E) tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šarnyriniu užveržimo varžtu ir atraminiu varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginis varžtas Nr. 309905 dyd. M6 arba M8.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 18 mm |
| Ø D ₃ | 28 mm |
| Ø D ₂ | 23 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm |
| Išorinis Ø D | 36 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Darbinis ilgis l_N | 85 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |